
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.724
Dwarsprofiel ISV

Staat: 26.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.724 - Dwarsprofiel ISV voor VX

Voor de verticale onderverdeling van het frame in de kast VX/TS.

Functies

Bestelnr.	SV 9666.724
Product omschrijving	Voor de horizontale onderverdeling van het frame in de kast.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Afmetingen	Breedte: 1.000 mm
Grootte	Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 4
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	1,3 kg
Brutogewicht	1,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	ISV Dwarsprofielen voor TS/SE, voor verticale onderverdeling van het frame, 4BE, B=1000 mm, plaatstaal, verzinkt