Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.015
NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 27.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.015 - NH-zekeringlastscheiderstrook met elektronische zekeringbewaking

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.015
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking 3-polig schakelbaar
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte	00
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning	400 V, 3~
Nominale stroom max.	160 A
Opmerking	Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw	Ja
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 830 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 95 mm²

© Rittal 2026

Functies

Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,78 kg
Brutogewicht	3,08 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,6
Douanetariefnummer	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Product omschrijving	NH-Zekeringlastscheiderstrook DIN00, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, boven-/onderaansluiting schroef M8, met elektronische zekeringbewaking

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK