Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

BG 1578.530

Caixas bus BG

Estado: 17/07/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1578.530 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

Recursos

Cód. Ref.	BG 1578.530
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta Placa de montagem
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	585 mm x 275 mm
Superfície visível	Largura do visor: 540 mm Altura do visor: 190 mm Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 42 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	Embaixo

Recursos

Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9.4
Peso bruto	9.538
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177262119
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity