Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.121

Prensa-cabos HD


Estado: 24/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 2410.121 - Prensa-cabos HD

Mais compacto e com contraporca já inclusa no fornecimento.







Recursos

Cód. Ref.	HD 2410.121
Modelo	EMC
Vantagens	A superfície externa completamente lisa e estanque evita de maneira eficaz que os microorganismos nocivos possam se depositar. Limpeza muito mais fácil e, consequentemente, bem mais barata em comparação a prensa-cabos convencionais.
Aplicações	Produção e embalagem de produtos alimentícios Tecnologia que exige ambientes limpos (por exemplo, na indústria farmacêutica) Biotecnologia Indústria química
Material	Porca: aço inoxidável 1.4305 (AISI 303) Vedação: EPDM em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Escopo de fornecimento	Inclui contraporca
Dimensões	Rosca: M20 x 1,5

Recursos

Para cabos com Ø	6 - 12 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C...100 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 508A	Tipo 1 Tipo 2 Type 4 Type 4X Tipo 12 Type 12K Tipo 13
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0,3 kg
Peso bruto	0,332 kg
Número da tarifa alfandegária	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrição do produto	HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M20x1,5, for cables Ø 6-12 mm, EMC version

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed) VDE