Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3312.811

Porta em chapa de aço

Estado: 18/06/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3312.811 - Porta em chapa de aço para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral

Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.

Recursos

Cód. Ref.	SK 3312.811
Descrição do produto	Para a instalação do condicionador de ar para montagem lateral. O recorte na porta está feito de tal forma que o condicionador de ar para montagem lateral fique posicionado exatamente no meio da porta.
Material	Chapa de aço
Superfície	Com pintura
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Porta traseira em chapa de aço Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E Inclui material de fixação (com pontos de retenção, sem dobradiças)
Adequado para o item com o código de referência	3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 2.000 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS IT
Emb.	1 unid.
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744

Recursos

ECLASS 8.0	27182405