Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.715

Prateleira retrátil

Estado: 7/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.715 - Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".

Recursos

Cód. Ref.	DK 5501.715
Descrição do produto	Para montagem entre dois níveis de fixação de 19", em trilhos com perfil de 19" e ou quadros de montagem de 19".
Vantagens	Montagem fácil, simples e rápida pelo lado da frente do armário, sem necessidade de utilizar ferramenta Autoatarraxantes Retrátil com retirada total
Aplicações	Profundidade variável para adaptação em níveis com distância personalizada
Material	Chapa de aço
Superfície	Base: com pintura Trilhos telescópicos/kit de montagem: galvanizados
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Prateleira perfurada Trilho telescópico com kit de montagem Inclui material de fixação
Aplicações	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
Capacidade de carga	100 kg

Recursos

Dimensões	Largura: 419 mm Profundidade: 500 mm
Adequado para	Tipo de caixa: VX IT TS IT TE
Distância entre os níveis	400 - 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.7
Peso bruto	7
PCF/emb (cadle to gate)	26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177679153
E-Number Sweden	E7239596
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261