Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CP 6205.100

Cantoneiras de montagem

Estado: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6205.100 - Cantoneiras de montagem Para montagem interna

Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.

Recursos

Cód. Ref.	CP 6205.100
Descrição do produto	Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Instalações possíveis	Comfort Panel a partir de uma profundidade de montagem de 74 mm Optipanel a partir de uma profundidade de montagem de 100 mm Trilho para montagem interna AX
Indicação de montagem	Para instalação na caixa AX de chapa de aço, apenas com trilho para instalação interna AX

Recursos

Emb.	4 unid.
Peso líquido	0.36
Peso bruto	0.4
PCF/emb (cadle to gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261