Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX 7645.350

Caixas AX IT para fixação em parede

Estado: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

AX 7645.350 - Caixas AX IT para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável

Caixas para TI para fixação em parede com alto grau de proteção para aplicação industrial. Com trilho perfilado de 19" com profundidade variável e placa flangeada com régua de escova para introdução dos cabos na base da caixa. Grau de proteção até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada).



Recursos

Cód. Ref.	AX 7645.350
Modelo	Caixas IT para fixação em parede com trilhos perfilados de 19", profundidade variável
Descrição do produto	Caixas para TI com base AX para fixação em parede com alto grau de proteção para aplicação industrial. Integração segura e protegida da TI diretamente no processo de suas instalações de produção.

Recursos

Vantagens	Caixa para TI completamente pré-montada para a instalação direta de componentes de 19" para TI graças aos trilhos perfilados com profundidade variável A estrutura de caixa soldada completamente fechada assegura o nível máximo de segurança dos componentes até IP 66 Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Aproveitamento máximo do volume interno com estrutura extremamente compacta Montagem interna personalizada O recorte máximo na base da caixa com placas flangeadas otimizadas aumenta até 33% o espaço para o roteamento dos cabos Facilidade na introdução dos cabos pelo lado de trás por uma placa flangeada com régua de escova integrada
Material	Chapa de aço
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Montagem interna: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa pra TI pré-montada totalmente fechada com porta com dobradiças Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Placa flangeada com régua de escova Trilho perfilado de 19" na frente com ajuste da profundidade em intervalos de 25 mm montado em 4 trilhos para instalação interna Cantoneiras de montagem Trilho com perfil em C montado no painel traseiro
Unidades de altura	15 UA
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 760 mm Profundidade: 350 mm
Profundidade de montagem	278 mm
Altura de montagem dos componentes	15 UA
Posição de instalação da porta	À direita, podendo ser instalada à esquerda
Quantidade de fechos	2

Recursos

Instalações possíveis	Cantoneira pré-montada incluindo trilho com perfil em C para fixação de cabos Cantoneira para montagem de um trilho de aterramento central Cantoneira para montagem de uma régua de tomadas de 19"
Nota	Versão com aprovação UL sob consulta
Material básico	Chapa de aço
Fecho	Modelo do fecho: Lingueta com fecho de palheta dupla de 3 mm Quantidade de fechos: 2
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 10 (caso solicitado, até IP 66) Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada)
Placa flangeada	Tamanho: 7 Quantidade: 1
Quantidade de fechos	2
Emb.	1 unid.
Peso líquido	29
Peso bruto	29.64
PCF/emb (cadle to gate)	112,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177942417
E-Number Sweden	E7238509
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK