Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9635.350

# Adaptadores de componentes

Estado: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

# SV 9635.350 - Adaptadores de componentes 3 polos

Para montar componentes de distribuição e proteção.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 9635.350 |
| Modelo | Comfort |
| Funcionamento | Para a fixação mecânica e contato direto de equipamentos elétricos na placa |
| Material | Poliamida<br>Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL |
| Corrente nominal máx. | 32 A |
| Tensão nominal de serviço | 600 V (DC), 3~<br>690 V (AC), 3~ |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| Valores elétricos UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Cabos de ligação (AWG) | AWG 10 |
| Comprimento do cabo de ligação | 160 mm |
| Quantidade/altura dos trilhos de suporte | 1 / 10 mm |
| Tipo de trilhos de suporte | Ajustáveis |
| Dimensões | Largura: 45 mm<br>Altura: 160 mm<br>Profundidade: 34,5 mm |
| Emb. | 4 unid. |
| Peso líquido | 0.56 |
| Peso bruto | 0.582 |

# Recursos

| | |
|---|---|
| Teor de cobre (kg / unidade) | 0.055 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| EAN | 4028177817333 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

# Aprovações

| | |
|---|---|
| Aprovações | UL + C-UL (listed) |
| Explicações | Declaration of conformity<br>Declaración de conformidad UK |