Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9671.204

Régua perfurada para montagem

Estado: 1/08/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9671.204 - Régua perfurada para montagem para porta parcial

Para instalação posterior em portas parciais, com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9671.204
Descrição do produto	Para montagem posterior em portas parciais. As réguas perfuradas para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm
Material	Chapa de aço de 1 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	298 mm
Dimensões	Comprimento: 298 mm
Adequado para	Largura: = 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Emb.	10 unid.
Peso líquido	0.87
Peso bruto	0.887
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177619616
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501