Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 8807.020

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 16.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

VX 8807.020 - Линейные распределительные шкафы VX25 ЭМС

Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования.

Функции

Арт. №	VX 8807.020
Описание продукта	Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования
Материал	Каркас шкафа: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Крыша: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Дверь: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Каркас шкафа: гладкий Дверь, задняя стенка и крыша: окрашенные снаружи и неокрашенные изнутри Панели основания: оцинкованные Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2024

Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Задняя стенка Потолочная панель Панели основания Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1, 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 12
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Кол-во дверей	1
Указание	При соединении шкафов в линейку необходимо ЭМС-экранирующее уплотнение
Упаковка	1 шт.
Вес	135 кг
EAN	4028177924468
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK