Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

WM 1076.250

Coffrets électriques WM

État: 2025-07-11 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

WM 1076.250 - Coffrets électriques WM A une porte

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Caractéristiques

Référence	WM 1076.250
Matériau	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Porte avec charnières à gauche Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière Verrouillage rapide quart de tour
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 760 mm Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	549 mm x 730 mm

Caractéristiques

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	63.668
Poids brut	67.019
Numéro du tarif douanier	7326908688
EAN	4028177532717
UPC-Code	83111

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité