Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# FT 2733.010
# Sichtfenster

Stand: 25.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# FT 2733.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | FT 2733.010 |
| Ausführung | 30-er Profil |
| Produktbeschreibung | Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. |
| Material | Rahmen: Aluminium, natur eloxiert<br>Glasscheibe: Acrylglas |
| Lieferumfang | Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Passend für Artikel-Nr. | 1050.000<br>1350.000<br>1007.000 |
| Passend für | Gehäusetyp: AX<br>Breite: = 500 mm<br>Höhe: = 500 mm |
| Abmessung | Breite: 497 mm<br>Höhe: 497 mm<br>Tiefe: 36 mm |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 437 mm<br>Sichtfensterhöhe: 437 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 32 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,68 kg |
| Bruttogewicht | 2,88 kg |
| Zolltarifnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | FT Sichtfenster, BHT: 497x497x36 mm, für AX Gehäuse anstelle der Tür und Flächen |