Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# FT 2789.000

# Acrylglashaube

Stand: 24.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# FT 2789.000 - Acrylglashaube

Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | FT 2789.000 |
| Ausführung | metrisch |
| Produktbeschreibung | Mit Sicherheitsverschluss, Schließung Nr. 3524 E. |
| Material | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofile mit Druckguss-Eckstücken<br>Glasscheibe: Acrylglas, rauchfarben |
| Lieferumfang | Inkl. Scharnieren und Befestigungsmaterial.<br>Inkl. Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Abmessung | Breite: 600 mm<br>Höhe: 400 mm<br>Tiefe: 47,5 mm |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 560 mm<br>Sichtfensterhöhe: 379,5 mm |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 43 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,46 kg |
| Bruttogewicht | 2,68 kg |
| Zolltarifnummer | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeschreibung | FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 600x400x47,5 mm |