Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AS 4055.163

# Spalt-Blechlocher rund

Stand: 25.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4055.163 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4055.163 |
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Produktbeschreibung | |
| Lieferumfang | Matrize<br>Stempel |
| Bearbeitbares Material | Edelstahl |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl | 2,5 mm |
| Ø-Locher | 63,5 mm |
| Für Gewinde | M63 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.663 |
| Zugschraube (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,025 kg |
| Bruttogewicht | 1,098 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeschreibung | Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, M63, Ø-Locher 63,5 mm |