Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AS 4055.480

# Blechlocher-Set metrisch

Stand: 29.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4055.480 - Blechlocher-Set metrisch für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4055.480 |
| Ausführung | Mit 3 Schneidspitzen |
| Produktbeschreibung | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze. |
| Lieferumfang | 5 Matrizen<br>5 Stempel<br>Kunststoffkoffer |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>2 mm<br>3 mm |
| Ø-Locher | 16,2 mm<br>20,4 mm<br>25,4 mm<br>32,5 mm<br>40,5 mm |
| Für Gewinde | M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Passend für Hydraulikschraube<br>Best.-Nr. | 4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.661<br>4055.663 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,95 kg |
| Bruttogewicht | 0,98 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeschreibung | Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 5-teilig, M16/20/25/32/40 |

© Rittal 2026