Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

AS 4055.582

Spalt-Blechlocher-Set PG 9 bis PG 21

Stand: 26.08.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

AS 4055.582 - Spalt-Blechlocher-Set PG 9 bis PG 21 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.582
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	6 Matrizen 6 Stempel 2 Zugschrauben mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm 1 Tube Gleitpaste Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	15.2 mm 18.6 mm 20.4 mm 22.5 mm 28.3 mm 30.5 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.661
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.08

Eigenschaften

Bruttogewicht	1.09
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808850
ECLASS 8.0	21044719