Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.350
Bodenbefestigungswinkel

Stand: 29.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.350 - Bodenbefestigungswinkel für VX, VX IT

Zur Verankerung des Schrankes am Boden, insbesondere wenn der Schrank auf Grund einer Kopflastigkeit zum Kippen neigt oder nicht innerhalb einer Schrankreihe mit eingebunden werden kann.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.350
Produktbeschreibung	Zur Verankerung des Schrankes am Boden, insbesondere wenn der Schrank auf Grund einer Kopflastigkeit zum Kippen neigt oder nicht innerhalb einer Schrankreihe mit eingebunden werden kann.
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein Zur Montage sind zusätzliche Bohrungen im Geschossboden erforderlich Das Befestigungsmaterial zur Anbindung des Gehäuses am Untergrund ist von dessen Beschaffenheit abhängig und gehört nicht zum Lieferumfang
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,294 kg
Bruttogewicht	0,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900

Eigenschaften

ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	VX IT Bodenbefestigungswinkel, Stahlblech, verzinkt, für VX, VX IT

© Rittal 2026