Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7824.205

Stahlblechtür

Stand: 26.07.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7824.205 - Stahlblechtür für DK-TS

Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°- Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7824.205
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Mit 180°-Scharnieren und Drehgriff mit Sicherheitsschließung Nr. 3524 E, austauschbar gegen Komfortgriff.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: DK-TS Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	27.075
Bruttogewicht	28.5
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177237643
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Ausschreibungstext

Stahlblechtür für TS

Stahlblechtür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster
von 25 mm, Stangen-verschluß vierfach verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Der Einsatz eines Komfortgriffes
TS 8611.070 ist optional möglich.
Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Veschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm