Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 8610.805
Sichttür

Stand: 25.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8610.805 - Sichttür für TS, TS IT, VX SE

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 8610.805
Produktbeschreibung	Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil Eckstücke: Zink-Druckguss Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Rahmen: RAL 7035 Eckstücke: RAL 7035 Sichtscheibe (innen aufgedruckte Maske): RAL 9005
Lieferumfang	Sichttürrahmen mit Sicherheitsglas Stangenverschluss mit Doppelbart-Einsatz 180°-Scharniere (4 Stück)
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 660 mm Sichtfensterhöhe: 1.840 mm
Sichtfensterhöhe	1’840 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Montagehinweis	Bei Montage anstelle der Rückwand werden die Verschlussteile benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT VX SE Breite: = 800 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	16 kg
Bruttogewicht	17 kg
Zolltarifnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeschreibung	TS Sichttür, für TS, TS IT, SE, für BH: 800x2000 mm.