Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 8618.120

# Schloss- und Nebentür

Stand: 24.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# VX 8618.120 - Schloss- und Nebentür für VX

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 8618.120 |
| Produktbeschreibung | Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | 2 Türen inkl. Türrohrrahmen<br>130°-Scharniere<br>Verschlussteile |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Passend für | Gehäusetyp: VX<br>Breite: = 800 mm<br>Höhe: = 2.000 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 37,32 kg |
| Bruttogewicht | 38 kg |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | VX Schloss- und Nebentür, für BH: 800x2000 mm |