Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9344.610
Rahmenklemme

Stand: 24.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.610 - Rahmenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss, zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9344.610
Produktbeschreibung	Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss.
Material	Messingguss
Oberfläche	Vernickelt
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen	Klemmraum-Breite: 20 mm Klemmraum-Höhe: 14 mm
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Für Baugröße	1
Querschnittsbereich Sektorleiter	50 - 150 mm²
Anschluss von Rundleitern	35 - 150 mm²
Querschnitt Rundleiter	35 - 150 mm²
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,171 kg
Bruttogewicht	0,175 kg
Zolltarifnummer	73182900

© Rittal 2026

Eigenschaften

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeschreibung	SV Rahmenklemme, für NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1 (mit Schraubanschluss), Rundleiteranschluss 35-150 mm², Klemmraum BH: 20x14 mm

Ausschreibungstext

Rahmenklemme 150 Qmm

Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss
Anschlussart
Rahmenklemme
Rundleiter 35 bis 150 qmm
Sektorleiter 50 bis 150 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3-14 mm
Rittal RiLine NH

© Rittal 2026