Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

# RX 9360.635

# RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

# RX 9360.635 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 630 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 145 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | RX 9360.635 |
| Ausführung | universal |
| Nutzen | Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board<br>Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm<br>Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes |
| Material | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94 |
| Farbe | RAL 9005<br>RAL 35745 |
| Lieferumfang | Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen, 2 Traversen und Befestigungsmaterial |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 2XB |
| Bemessungsstoßspannung Uimp | 12 kV |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 690 V AC<br>690 V DC<br>600 V AC (UL) |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 1’000 V |
| Überspannungskategorie | 4 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 29 x 10 mm |
| Polzahl | 3-polig |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Schraube M10 |
| Passend für Hersteller (Typ) | Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads. |
| Passend für Sammelschienensystem | RiLineX<br>RiLine60 |
| Frequenz der Grundschwingung | 50...60 Hz |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 % |
| Passend für Sammelschienen | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10 |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C...55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25 °C...75 °C |
| Abmessung | Breite: 145 mm<br>Höhe: 325,8 mm<br>Tiefe: 76,4 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4.52 |
| Bruttogewicht | 4.722 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 2.64 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177997066 |
| ETIM 9 | EC001531 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |