Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

SV 9683.608
Teilmontageplatte

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SV 9683.608 - Teilmontageplatte für Funktionsraum-Seitenwand

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.608
Ausführung	geschlossen
Produktbeschreibung	Zur direkten Befestigung an der Funktionsraum-Seitenwand für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montageebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwand ist eine innere Unterteilung nach Form 1 bis 4 möglich.
Material	Stahlblech, 2 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe	800 mm
Abmessung	Breite: 902 mm Höhe: 793 mm
Passend für	Breite: = 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	14.7
Bruttogewicht	15.3
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	48,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177935310
ETIM 9	EC000213

Eigenschaften

ECLASS 8.0	27400613

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung UK