Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# FT 2760.010

# Fenêtres vitrées

État: 25.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2760.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | FT 2760.010 |
| Modèle | Profilé de 60 mm |
| Description produit | Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. |
| Matériau | Cadre : aluminium anodisé incolore<br>Vitre : verre acrylique |
| Composition de la livraison | Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 |
| Pour référence(s) | 1039.000<br>1339.000<br>1009.000 |
| Convient à | Type de coffret: AX<br>Largeur: = 600 mm<br>Hauteur: = 380 mm |
| Dimensions | Largeur: 597 mm<br>Hauteur: 377 mm<br>Profondeur: 62 mm |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm<br>Hauteur de fenêtre vitrée: 317 mm |
| Profondeur de construction pour composants (max.) | 58 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3,245 kg |
| Poids brut | 3,3 kg |
| Numéro du tarif douanier | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Description produit | FT Fenêtre vitrée, LHP : 597x377x62 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces |

© Rittal 2026