Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3560.000

Brides de raccordement

État: 25.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3560.000 - Brides de raccordement

Pour le raccordement sans perçage de barres de cuivre lamellées.

Caractéristiques

Référence	SV 3560.000
Description produit	Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée passivée
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	34 x 10 mm
Convient aux jeux de barres	50 x 10
Convient aux jeux de barres	Jeu de barres en E-Cu
Unité d'emballage	3 p.
Poids net	0,999 kg
Poids brut	1,043 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Description produit	Bornes 320mm²

Approbation

Approbation

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK

© Rittal 2026