Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4053.300
Porte-embouts

État: 28.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

AS 4053.300 - Porte-embouts magnétique

Porte-embout ergonomique avec manche pouvant accepter plusieurs types d'empreintes.

Caractéristiques

Référence	AS 4053.300
Description produit	Porte-embout ergonomique avec manche pouvant accepter plusieurs types d'empreintes.
Avantages	Aimant très puissant pour un maintient optimal Concentricité précise Manche avec protection anti-roulement
Caractéristiques techniques	Adaptation outil C 6,3 (¼") Adaptation outil E 6,3 (¼")
Matériau	Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	6,3 mm
Longueur de lame	100 mm
Diamètre du manche	33 mm
Longueur du manche	101 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,1 kg
Poids brut	0,105 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002118
ETIM 8	EC002118
ECLASS 8.0	21040411
Description produit	AS Porte-embouts magnétique

© Rittal 2026