


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.582

## Spalt-Blechlocher-Set PG 9 bis PG 21

Stand: 12.03.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.582 - Spalt-Blechlocher-Set PG 9 bis PG 21 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

|                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                    | AS 4055.582                                                                                                                              |
| Ausführung                                     | Mit 3-fach Spaltung                                                                                                                      |
| Produktbeschreibung                            | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.          |
| Lieferumfang                                   | 6 Matrizen<br>6 Stempel<br>2 Zugschrauben mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm<br>HSS Vorbohrer Ø 10 mm<br>1 Tube Gleitpaste<br>Kunststoffkoffer |
| Bearbeitbares Material                         | Stahlblech                                                                                                                               |
| Max. bearbeitbare Materialstärke<br>Stahlblech | 2 mm                                                                                                                                     |
| Ø-Locher                                       | 15,2 mm<br>18,6 mm<br>20,4 mm<br>22,5 mm<br>28,3 mm<br>30,5 mm                                                                           |
| Hinweis                                        | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden                                                       |
| Passend für Hydraulikschraube<br>Best.-Nr.     | 4055.661                                                                                                                                 |
| Verpackungseinheit                             | 1 Stück                                                                                                                                  |
| Nettogewicht                                   | 1,08 kg                                                                                                                                  |

# Eigenschaften

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht       | 1,09 kg                                                                                     |
| Zolltarifnummer     | 82073010                                                                                    |
| ECLASS 8.0          | 21044719                                                                                    |
| Produktbeschreibung | Spalt-Blechlocher-Set rund, für Material Stahlblech, 6-teilig, PG<br>9/11/13/16/21, 30,5 mm |