Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 4315.320

Contact de porte

État: 27.07.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

SZ 4315.320 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

Caractéristiques

Référence	SZ 4315.320
Modèle	Avec câble de raccordement
Longueur	1 000 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	6000 V AC
Tension nominale d’isolation	400 V AC
Possibilités de montage	pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré
Dimensions	Longueur: 1.000 mm
Raccordement électrique	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V CC/6 A
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.139
Poids brut	0.149
Numéro du tarif douanier	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approbation

Approbation	CQC CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK