

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4139.180 Komfortleuchte

Stand: 16.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4139.180 - Komfortleuchte

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SZ 4139.180 |
| Ausführung | ohne Türpositionsschalter |
| Lieferumfang | Komfortleuchte Leuchtmittel Leuchtmittelabdeckung Inkl. Befestigungsmaterial |
| Nennleistung | 18 W |
| Vorschaltgerät | Weitspannungs-EVG |
| Anschlussmöglichkeiten | Einspeisung über Steckverbinder Türpositionsschalter Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen) |
| Leuchtmittel | Leuchtstofflampe, Sockel G13 |
| Schutzklasse | I (Schutzleiter) |
| Schalter (Typ) | Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter |
| Leuchtmittel-Abdeckung | Ja |
| Leuchten-Montageart | Verschrauben |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde | 1000 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase | 500 V AC |
| Bemessungsisolationsspannung | 500 V DC/1s |

Eigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Einbaumöglichkeiten | TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt AE, CM, TP: mit Universalwinkel AE: mit Schiene für Innenausbau |
| Abmessung | Breite: 682 mm Höhe: 117 mm Tiefe: 50 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C...45 °C |
| Steckdosen | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C...70 °C |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Ausführung Steckdose | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,55 kg |
| Bruttogewicht | 1,8 kg |
| Zolltarifnummer | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Produktbeschreibung | SZ Komfortleuchte, BHT: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, ohne Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose |

Approbationen

| | |
|-------------|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
|-------------|---|