Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6112.500

Colonne porteuse – petit format

État: 26.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6112.500 - Colonne porteuse – petit format

Colonne porteuse, petit format, adaptée pour des constructions lourdes.





Caractéristiques

Référence	CP 6112.500
Description produit	Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour équipements lourds.
Matériau	Acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Width base plate	480 mm
Height base plate	12 mm
Depth base plate	480 mm
Material thickness pedestal	4 mm
Pedestal tube cross-section depth	60 mm
Pedestal tube cross-section width	100 mm
Charge (statique) admissible	80 kg
Dimensions	Hauteur: 1.159 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	30,5 kg

© Rittal 2026

Caractéristiques

Poids brut	32 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604
Description produit	CP Pied ouvert RAL7035 80kg