Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

IT 7100.510

Kit de portes OCP

État: 26.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IT 7100.510 - Kit de portes OCP pour baie OCP ORV3

Pour une protection d'accès accrue avec poignée confort avec bouton-pression et serrure.

Caractéristiques

Référence	IT 7100.510
Avantages	Protection d'accès accrue Accès de maintenance optimal grâce à la porte arrière à double battants asymétriques
Matériau	Tôle d'acier
Finition	apprêt par trempé et revêtement poudre
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Porte avant ajourée monobloc Porte arrière ajourée à double battants asymétriques Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression 12 charnières
Dimensions	Largeur: 596 mm Hauteur: 2.236 mm Profondeur: 35 mm
Unité d'emballage	2 p.
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177998612
ETIM 9	EC000747