

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4696.000

Montagesteg

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# TS 4696.000 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 4696.000
Produktbeschreibung	Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten	Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	540 mm
Einbaumöglichkeiten VX	In Schrankbreite/-tiefe 600 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX	In Türbreite 600 mm, mit Vorreiber In Türbreite 600 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Anschlagtür
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl	In Türbreite 600 mm, in der Anschlagtür, in Verbindung mit der Türlochleiste
Einbaumöglichkeiten PC	In Schrankbreite 600 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten IW	In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußeren Montageebene

# Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten TS	In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußereren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AE	In Gehäusebreite/-höhe 600 mm, in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AE
Einbaumöglichkeiten TP	In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau, in die Höhe des Gehäusedeckels, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schalschrank HD
Einbaumöglichkeiten VX Sockel	In Sockelbreite/-tiefe 600 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel
Passend für	Gehäusetyp: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Breite/Tiefe: 600 mm
Passend für	Sockel-System VX
Verpackungseinheit	20 Stück
Nettogewicht	5.22
Bruttogewicht	5.54
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177108158
E-Number Sweden	E3465252
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261