
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.010

Porte vitrée

État: 24.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8618.010 - Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Caractéristiques

Référence	VX 8618.010
Description produit	A la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Cadre : RAL 7035 Vitre (masque appliqué à l'intérieur) : RAL 9005
Composition de la livraison	Porte vitrée Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double Charnières 180° (4 pièces)
Code IK	IK08
Remarque	Pour le montage à la place du panneau arrière, les butées de porte 8618.110 sont nécessaires.
Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: VX Largeur: = 800 mm Hauteur: = 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	15,2 kg
Poids brut	16 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2026

Caractéristiques

Description produit	VX Porte vitrée, LH : 800x1800 mm

Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA
Certificats	Indice de protection