Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8840.130

Armoires électriques juxtaposables VX25

État: 29.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8840.130 - Armoires électriques juxtaposables VX25 Baie standard avec porte vitrée

L'armoire de base VX à porte vitrée pour les applications industrielles : ossature d'armoire avec porte vitrée à l'avant, porte arrière, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptées pour un équipement rationnel de l'armoire.





Caractéristiques

Référence	VX 8840.130
Matériau	Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm Porte arrière : Tôle d'acier, 2,0 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d’armoire Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°) Porte en tôle d'acier à l'arrière (130°) Serrure avant et arrière : panneton double de 3 mm Toit Plaque passe-câbles

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 800 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 12
Code IK	IK08
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	73,2 kg
Poids brut	75,4 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	185,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	VX Armoire 600x2000x800 1 Porte Vitrée s PLDM

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition Indice de protection

Approbation

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK