Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

Portaesquema de chapa de acero

Estado: 10-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

AX 2515.400 - Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.

Características

Referencia	AX 2515.400
Descripción producto	Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Altura interior	210 mm
Clear width, range	625 - 725
Adecuado para ancho de puerta	760 mm 800 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX AE chapa de acero Pupitre compacto CX Parte inferior de pupitre CX
Dimensiones	Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.92
Peso bruto	1.12
Código arancelario	73269098

Características

EAN	4028177938328
E-Number Sweden	E3465260
ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267