Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000

Guía de puesta a tierra

Estado: 09-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7113.000 - Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.

Características

Referencia	DK 7113.000
Unidad de envase	Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm 20 terminales de fijación con tornillos M5 2 terminales de puesta a tierra 25 mm² 2 aisladores Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 15 mm Altura: 5 mm Longitud: 450 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX VX VX IT TS TS IT Caja mural AX, 3 piezas Anchura: > 600 mm Profundidad: > 600 mm Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.402
Peso bruto	0.436
Código arancelario	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683
ETIM 9	EC000329

Características

ECLASS 8.0	27400605

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante