Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.169

Puerta parcial

Estado: 26-11-2026 (Fuente: www.rittal.com/cl-es)

SV 9682.169 - Puerta parcial para VX

Bisagras a elección a derecha o izquierda.

Características

Referencia	SV 9682.169
Ejecución	con ventana
Descripción producto	Adecuado para armarios VX en caso de sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (atura 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor 2305.000. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre, ejecución A.
Material	Chapa de acero, 2 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Pintura estructurada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Puerta parcial Perfil de separación Bisagras Piezas de cierre Incl. material de fijación
Observación	Ángulo de abertura de las puertas parciales máx. 130°
Cierre	Nº de cierres: 2
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 800 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	9,32 kg
Peso bruto	9,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	37 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	SV Puerta parcial para VX 600x800 mm, con ventana