Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

HD 1683.600

键控箱体 HD

状态: 2025-7-20 (来源: rittal.com/cn-zh)

HD 1683.600 - 键控箱体 HD

为食品和饮料行业定制的箱体，带三个用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的硅胶密封条。符合卫生要求快速释放六角固定件。





特征

型号	HD 1683.600
型式	卫生型设计箱体
材料	箱体和箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 螺旋塞不锈钢 密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 µm 密封件：染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 配备键盘的顶盖 密封件和锁定装置（附带）
尺寸	宽度（前面）: 100 mm 宽度（后面）: 122 mm 前面高度: 220 mm 高度 后面: 242 mm 深度: 90 mm

特征

间隔尺寸	60 mm
开口（数量 x Ø）	3 x 22.5 mm
IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁	锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置 锁具数量: 4
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 3 Type 3X Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	1 件
净重	1.42
毛重	1.62
税率号	94039910
EAN	4028177958685

特征

ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK