Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3243.208
输出过滤器

状态: 2026-2-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3243.208 - 输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。

特征

型号	SK 3243.208
产品描述	为了通过对流进行通风，可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
材料	ABS
颜色	RAL 9005
供货范围	输出过滤器 无纺纤维过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm
与型号相匹配	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
尺寸	宽度: 323 mm 高度: 323 mm 深度: 25 mm

特征

防护等级 NEMA	UL Type 12，带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型，带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 54，带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 IP 55，带折叠式过滤垫和吸收附垫 IP 56，带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
包装单元	1 件
净重	0.75 kg
毛重	0.811 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
产品描述	SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm

批准

批准	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	符合性声明 符合性声明 UK