

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.423

## Aluminium-Sichttür, einteilig

Stand: 13.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.423 - Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



## Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                  | VX 5301.423  |
| Produktbeschreibung          | Zum Austausch vorhandener Türen.   |
| Material                     | Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil<br>Profil vertikal: Aluminium, eloxiert<br>Profil horizontal: Aluminium, lackiert<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Farbe                        | Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005<br>Profil vertikal: silberfarben  |
| Lieferumfang                 | Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit<br>Sicherheitsschließung 3524 E<br>3 Scharniere 180°, montiert<br>Inkl. Befestigungsmaterial                          |
| Montagehinweis               | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-<br>Anreihescharnier benötigt   |
| Hinweis                      | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°<br>Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55  |

# Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Passend für             | Gehäusotyp: VX IT<br>Breite: = 800 mm<br>Höhe: = 2.000 mm   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 16,142 kg   |
| Bruttogewicht           | 17,2 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 65,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert   |
| Zolltarifnummer         | 94039910  |
| ETIM 9                  | EC000747  |
| ECLASS 8.0              | 27182204  |
| Produktbeschreibung     | Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil |