Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.725

承板，可抽出

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.725 - 承板，可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

安装在两个 19⊠ 固定平面之间。

特征

型号	DK 5501.725
产品描述	用于在两个 19" 固定平面之间，在 19" 安装角轨或 19" 安装框架中进行安装。
您的获益	无需工具，节省时间的单人安装，从机柜前侧开始 自锁 完全拉出
使用范围	可调深度适应各种层面间距
材料	钢板
表面	底板：涂漆 滑动伸缩轨/安装套件：镀锌
颜色	RAL 9005
供货范围	带孔承板 滑动伸缩轨配有安装套件 包括固定件
承载力	100 kg

特征

尺寸	宽度: 419 mm 深度: 700 mm
适用于	箱体类型: VX IT TS IT TE
层面间距	600 – 900 mm
包装单元	1 件
净重	10.184
毛重	10.72
本型号（含包装）PCF（出厂前）	40.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73269098
EAN	4028177679160
E-Number Sweden	E7239597
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261