Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020

风扇板

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.020 - 风扇板 用于 VX IT、TS IT、TX CableNet

视具体型式而定，用于对 VX IT、TS IT 或 TE 8000 进行有效通风。

特征

型号	DK 5502.020
产品描述	用于主动式通风：可以选择加装风扇扩展单元。
使用范围	用于安装集成在顶板中的开口
颜色	RAL 7035
供货范围	1 个风扇单元 2 个风扇 1 个温度调节器 连接电缆，开放式 包括固定件
每个风扇的气流量 （自由送风）	160/180
额定工作电压	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸	宽度: 340 mm 高度: 54 mm 深度: 550 mm
风扇气流量（自由送风）	1514

特征

安装可能性	在以下尺寸规格（宽x深）(mm) 的 VX IT 内：800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 在以下尺寸规格（宽x深）(mm) 的 TS IT 内： 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 在以下尺寸规格（宽x深）(mm) 的 TE 8000 内：600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
说明	所规定的声压等级所指为第一个风扇 通过分配盒或各个国家专用的连接插头连接
每个风扇的噪声等级	37 dB(A)
适用于	箱体类型: VX IT TS IT
工作温度范围	5 °C...55 °C
包装单元	1 件
净重	4.3
毛重	4.38
税率号	84149000
EAN	4028177679252
ECLASS 8.0	27189272

批准

解释	符合性声明 UK