

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.338

# Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen

Stand: 08.07.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.338 - Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | VX 5301.338   |
| Produktbeschreibung     | Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden. |
| Nutzen                  | Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar   |
| Material                | Stahlblech  |
| Oberfläche              | Verzinkt  |
| Lieferumfang            | Bodenblech-Set<br>Dichtungsband<br>Inkl. Befestigungsmaterial<br>2 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm<br>1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 275 mm<br>1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm   |
| Passend für             | Gehäusotyp: VX IT<br>Breite: = 600 mm<br>Tiefe: = 1.000 mm  |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 5,4 kg  |
| Bruttogewicht           | 5,64 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 21,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert   |
| Zolltarifnummer         | 94039910  |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 9              | EC002620   |
| ECLASS 8.0          | 27189261   |
| Produktbeschreibung | VX IT Bodenblech mehrteilig, geschlossen, für Breite 600 mm, BxT 600x1000 mm, Stahlblech |

---