

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.155

Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19")

Stand: 15.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.155 - Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.155
Ausführung	für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung	Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.
Nutzen	Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung
Technische Daten	Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmegerüst erfolgt über die Befestigungselemente Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E
Einsatzgebiete	Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
Material	Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche	Grundiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbauposition	hinten
Einbaumöglichkeiten	Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar

Eigenschaften

Montagehinweis	Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung
Passend für	Höhe: = 42 HE = 2.000 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	13,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	52 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 42 HE, Einbauposition: hinten, Stahlblech, 2,5 mm, Grundiert, RAL 9005

Approbationen

Erklärungen	Herstellereklärung
-------------	--------------------