Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9343.010

NH 熔断器负荷开关

状态: 2025-10-31 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.010 - NH 熔断器负荷开关

特征

型号	SV 9343.010
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 20 mm 接线区高度: 5 mm
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M8
最大额定工作电流	160 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	00
说明	标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时，只能与“特殊用途保险器”同时使用。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2（保险器熔丝）
尺寸	宽度: 106 mm 高度: 194 mm
圆导线连接	10 – 95 mm^2
适合于母线	高度: 5, 10 mm

特征

极数	3 极
包装单元	1 件
净重	0.84
毛重	0.94
铜成分（kg/件）	0.2
税率号	85369095
EAN	4028177540262
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

批准

批准	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明 符合性声明 UK