Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

RiLineX 设备适配器

状态: 2026-7-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

RX 9360.790 - RiLineX 设备适配器

RiLineX 设备适配器（100 A，3 极，含连接线缆），宽 72 mm，适用于 60 mm 母线系统。带集成式压入螺母。现有的压入螺母适用于安装以下开关设备：ABB MS495/496/497、施耐德电气 GV3 以及西门子 Sirius S3。如果该设备适配器配合支撑导轨 9320120 使用，则可以安装更多其他设备。



特征

型号	RX 9360.790
型式	带连接导线
您的获益	用于安装标准 DIN 导轨式电气元件，例如电机启动器 预制的连接线缆 设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构 可选配设备防移位保护功能 支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 简单的安装 通过精心配备的附件，减少物料种类
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005 RAL 35745

特征

连接线缆 (AWG)	AWG 2
额定电流（最大）	100 A
圆导体额定电流	100 A
圆导体额定电流（UL 认证）	100 A
UL 电气值 (SCCR)	100 kA - 600 V，J 类保险丝，最大 200 A，JDDZ/7 65 kA - 480 V，断路器，最大 70 A，DIVQ/7 50 kA - 480 V，组合电机控制器，最大 100 A，NHJH/7 30 kA - 600 V，组合电机控制器，最大 75 A，NHJH/7
导线出线	下面
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 72 mm 高度: 239.4 mm 深度: 36.6 mm
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
额定电压	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
污染等级	3
标准	IEC 61 439-1/-2 UL 508
额定峰值电压 Uimp	8 kV

特征

额定绝缘电压 Ui	1,000 V
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
最大工作环境空气湿度	90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
空气湿度（没有凝露）	10...90 %
火灾荷载	4.748 MJ/m^2
包装单元	1 件
净重	0.77 kg
毛重	0.785 kg
铜成分（kg/件）	0.332
本型号（含包装）PCF（出厂前）	4.34
税率号	85369095
ETIM 9	EC001531
产品描述	RX 设备适配器 100 A，AWG 2，3 极，宽度：72 mm

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 PCF-declaration