

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.480

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel

Stand: 03.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 5501.480 |
| Nutzen | Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung. Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung möglich |
| Einsatzgebiete | Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene Zur Unterstützung schwerer Einbauten Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten 19"-Profilschienen standard im VX IT |
| Belastbarkeit | 1500 N |
| Hinweis | Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Passend für | Gehäusotyp: TS IT VX IT TE TX CableNet |
| Ebenenabstand | 600 - 900 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 3,2 kg |
| Bruttogewicht | 3,74 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1500 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm, |

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel

Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen und zur Unterstützung schwerer Einbauten.

19"- Ebenenabstände von 600-900 mm, Belastbarkeit 150 kg.

Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter Komponenten, verfügen die Gleitschienen über Belüftungslöcherreihen, über die gesamte Tiefe.

Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der 19"- Systemlochung erhalten

und stehen der optionalen Verschraubung der
Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Verzinkt

Best.-Nr. DK: 5501.480

Hersteller: Rittal