Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4055.010

Punzonadora hidráulica manual

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.010 - Punzonadora hidráulica manual

Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares.

Características

Referencia	AS 4055.010
Ejecución	con culata giratoria en 360º y acodada en 90º
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares.
Ventajas	Mayor duración de la herramienta gracias a la válvula limitadora de presión instalada
Material	Aluminio
Unidad de envase	Punzonadora hidráulica manual Tornillo hidráulico Ø 19 mm Tornillo hidráulico Ø 9,5/19 mm Fresa piloto HSS Ø 11 mm Juego de casquillos distanciadores (3 piezas) Maletín de plástico
Accionamiento hidráulico	Perforadora redonda hasta Ø 82 mm Perforadora rectangular hasta 46 x 86 mm Fuerza de punzonado 75 kN Presión máx. 680 bar/9850 psi Perforadora de chapa cuadrada hasta 92 x 92 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.3
Peso bruto	3.36
Código arancelario	84678900
EAN	4028177807914

Características

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046