Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5531.131

# Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

# DK 5531.131 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19"

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección IP 55.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | DK 5531.131 |
| Material | Chapa de acero<br>Aluminio<br>Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm |
| Superficie | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Equipamiento interior: imprimación por inmersión<br>Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados |
| General colour | RAL 7035 |
| Color | Bastidor y piezas planas: RAL 7035<br>Equipamiento interior: RAL 9005 |

# Características

| | |
|---|---|
| Unidad de envase | Armazón de armario TS 8 con puertas y techo<br>Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º<br>Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º<br>Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad  3524 E<br>Chapa de techo, de una pieza, ciega<br>Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas<br>Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad<br>Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)<br>Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)<br>12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)<br>50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)<br>Gama IPPC |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm<br>Altura: 2.200 mm<br>Profundidad: 800 mm |
| Unidades de altura | 47 UA |
| Unidades de altura | 47 UA |
| Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás | 84 mm / 168 mm |
| Distancia de niveles (estado de entrega) | 545 mm |
| Design doors | cerrado, IP 55 |
| Ejecución nivel(es) de 19" | Marco de montaje, 482,6 mm (19") |
| Capacidad de carga | 15.000 N |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados |

# Características

| | |
|---|---|
| Observación | Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación<br>En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario |
| Material básico | Aluminio |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 102.5 |
| Peso bruto | 107 |
| EAN | 4028177706552 |
| E-Number Sweden | E7239864 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superficie<br>Grado de protección |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |